



Garnitura ročnih navojnih svodrov, neprevlečeni, G: G1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130650 G1
GTIN	4045197067807
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 33,25 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D_s: 25 mm

4-kotno držalo □: 20 mm

Ø osnovne izvrtine: 30,75 mm

Tehnični opis

Ø navoja	33,25 mm
Korakov na colo	11
Korak navoja	2,309 mm
Ø osnovne izvrtine	30,75 mm
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Globine navoja	66,5 mm
Velikost navoja	G1
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno