



Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiN, M: M20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	135900 M20
GTIN	4045197077943
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Oblika C (presevani del 2–3 korake navoja).

Manjša nevarnost zavaritve materiala.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi nasledniki so art. 135960–136158.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 140 mm

Ø držala: 16 mm

4-kotno držalo: 12 mm

Ø osnovne izvrtine: 17,5 mm

Tehnični opis

Korak navoja	2,5 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	20 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Standard	DIN 376

Ø držala	16 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	140 mm
4-kotno držalo	12 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena