

**Garant****Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, DLC, Nazivni Ø DC: 19 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	164347 19
GTIN	4045197548986
Razred artikla	10N

**Opis****Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

**Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

S prevleko **DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.

**Uporaba:**

Za **HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin**.

Število rezil Z: 6

Ø območja: 18,21 - 19,2 mm

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 25 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 95 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Število rezil Z: 6

Ø držala D<sub>s</sub>: 20 mm

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	95 mm
Podajanje f v aluminijevo litino	1,7 mm/v
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	19 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm

Dolžina rezil L <sub>c</sub>	25 mm
Ø območja	18,21 - 19,2 mm
Število rezil Z	6
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti izvrtini
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili