

**Garant**
**Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, DLC, Nazivni Ø DC: 8H7 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	164347 8H7
GTIN	4045197592316
Razred artikla	10N

**Opis**
**Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

**Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

S prevleko **DLC sp<sup>2</sup> najnovejše generacije**.

**Uporaba:**

Za **HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin**.

Toleranca Ø izvrtine: H7

Število rezil Z: 6

Toleranca Ø izvrtine: H7

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 16 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 60 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Število rezil Z: 6

Ø držala D<sub>s</sub>: 8 mm

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Toleranca držala	h6
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	60 mm
Podajanje f v aluminijevo litino	1,4 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm

Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	16 mm
Število rezil Z	6
priporočeni Ø vrtanja v aluminijevo litino	7,9 mm
Toleranca Ø izvrtine	H7
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti izvrtini
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili