

Garant**Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, DLC, Nazivni Ø DC: 14 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	164347 14
GTIN	4045197548931
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

S prevleko **DLC sp²** najnovejše generacije.

Uporaba:

Za **HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin**.

Število rezil Z: 6

Ø območja: 13,21 - 14,2 mm

Dolžina rezil L_c: 22 mm

Prevesna dolžina L₁: 80 mm

Celotna dolžina L: 130 mm

Število rezil Z: 6

Ø držala D_s: 14 mm

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	14 mm
Podajanje f v aluminijevo litino	1,5 mm/v
Toleranca držala	h6
Prevesna dolžina L ₁	80 mm
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	130 mm

Dolžina rezil L _c	22 mm
Ø območja	13,21 - 14,2 mm
Število rezil Z	6
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti izvrtini
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili