

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, BSW: W3/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130670 W3/4
GTIN	4045197067920
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

**Uporaba:**

**Za cevni navoj** po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 10

Ø navoja: 19,05 mm

Celotna dolžina L: 105 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kotno držalo □: 11 mm

Ø osnovne izvrtine: 16,5 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	19,05 mm
Korakov na colo	10
Korak navoja	2,54 mm
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
Rezalni material	HSS

Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Celotna dolžina L	105 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Globine navoja	38,1 mm
Velikost navoja	W3/4
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	BSW
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 351
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno