

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 10-32****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130750 10-32 |
| GTIN | 4045197068200 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Korakov na colo: 32

Ø navoja: 4,83 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala D_s: 5,5 mm

4-kotno držalo □: 4,3 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,1 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø osnovne izvrtine | 4,1 mm |
| Korakov na colo | 32 |
| Ø navoja | 4,83 mm |
| Standard | DIN 2181 |
| Rezalni material | HSS |
| Ø držala D _s | 5,5 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Celotna dolžina L | 50 mm |
| 4-kotno držalo □ | 4,3 mm |
| Globine navoja | 9,66 mm |
| Korak navoja | 0,794 mm |
| Vrsta navoja | UNF |
| Velikost navoja | 10-32 UNF |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Kakovost | 2B |
| Oblika presekanega dela | D |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri osnovni in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |

| | |
|------|------------------|
| Olje | primerno |
| suho | pogojno primerno |