

Garant**Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, UNC: 3-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130700 3-48
GTIN	4045197067975
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 351

Korakov na colo: 48

Ø navoja: 2,51 mm

Celotna dolžina L: 40 mm

Ø držala D_s: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,1 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	48
Ø osnovne izvrtine	2,1 mm
Korak navoja	0,529 mm
Ø navoja	2,51 mm
Standard	DIN 351
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	40 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Globine navoja	5,04 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	3-48 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno