

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNC: 7/16-14****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130700 7/16-14 |
| GTIN                  | 4045197068071  |
| Razred artikla        | 11G            |

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

**Uporaba:**

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 351

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 11,11 mm

Celotna dolžina L: 75 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kotno držalo □: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine: 9,4 mm

**Tehnični opis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Korakov na colo    | 14       |
| Korak navoja       | 1,59 mm  |
| Ø osnovne izvrtine | 9,4 mm   |
| Ø navoja           | 11,11 mm |
| Standard           | DIN 351  |
| Rezalni material   | HSS      |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 8 mm                                  |
| Celotna dolžina L          | 75 mm                                 |
| 4-kotno držalo □           | 6,2 mm                                |
| Globine navoja             | 33,33 mm                              |
| Vrsta navoja               | UNC                                   |
| Velikost navoja            | 7/16-14 UNC                           |
| Prevleka                   | neprevlečeni                          |
| Kot profila                | 60 stopinj                            |
| Kakovost                   | 2B                                    |
| Oblika presekanega dela    | D                                     |
| Oblika presekanega dela    | C                                     |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9               |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                    |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja               | desno                                 |
| Vrsta navojnega orodja     | Ročni navojni sveder                  |
| Barvni prstan              | brez                                  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                        |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | pogojno primerno |                |            |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         |                |            |
| GG(G)               | pogojno primerno |                |            |
| Uni                 | primerno         |                |            |

|      |                  |
|------|------------------|
| Olje | primerno         |
| suho | pogojno primerno |