

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 7/16-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Korakov na colo: 20

Ø navoja: 11,11 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kotno držalo □: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine: 9,9 mm

**Tehnični opis**

Korakov na colo	20
Ø osnovne izvrtine	9,9 mm
Ø navoja	11,11 mm
Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS

Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Globine navoja	33,33 mm
Korak navoja	1,59 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	7/16-20 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri osnovni in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		

Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno