

Garant**Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131140 M6
GTIN	4045197068781
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **Izvedba v celoti iz karbidna trdine.****Prednosti:****Posebna stabilnost, optimalno lastno vodenje.****Tehnični opis**

Ø navoja	6 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	Karbidna trdina
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M6
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	18 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	35 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	28 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	30 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	24 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	10 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		