

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNC: 5/8-11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

**Uporaba:**

**Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 351

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 15,88 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 13,5 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	13,5 mm
Korak navoja	1,58 mm
Korakov na colo	11
Ø navoja	15,88 mm
Standard	DIN 351
Rezalni material	HSS

Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Globine navoja	47,64 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	5/8-11 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno