

Garant**Gretilo za posnemanje izvrtin 90°, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150065 10
GTIN	4045197085375
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.

z notranjim hlajenjem: ne

za \varnothing izvrtine: 5 - 10 mm

\varnothing glave: 14 mm

Celotna dolžina L: 55 mm

\varnothing držala D_s : 8 mm

Tehnični opis

za \varnothing izvrtine	5 - 10 mm
\varnothing glave	14 mm
Celotna dolžina L	55 mm
\varnothing držala D_s	8 mm
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	7 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		