

**Garant****Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131280 M5
GTIN	4045197069412
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Prednosti:**

Večja odpornost proti obrabi.

**Tehnični opis**

Korak navoja	0,8 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Ø navoja	5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	15 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	9 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		