



## Strojni navojni svedri Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M4



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 131260 M4     |
| GTIN                  | 4045197069320 |
| Razred artikla        | 12H           |

### Opis

**Izvedba:**  
**Z lupilnim rezom. HSS-E**

### Tehnični opis

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Korak navoja              | 0,7 mm       |
| Število rezil Z           | 3            |
| Ø navoja                  | 4 mm         |
| Število vpenjalnih utorov | 3            |
| Ø osnovne izvrtine        | 3,3 mm       |
| Standard                  | DIN 371      |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 4,5 mm       |
| Celotna dolžina L         | 63 mm        |
| 4-kotno držalo □          | 3,4 mm       |
| Kakovost                  | ISO 2 6H     |
| Rezalni material          | HSS E        |
| Globine navoja            | 12 mm        |
| Vrsta navoja              | M            |
| Velikost navoja           | M4           |
| Prevleka                  | neprevlečeni |

## Podatkovni list

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kot profila                | 60 stopinj                                        |
| Standard za navoje         | DIN 13                                            |
| Oblika presekanega dela    | B                                                 |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| Notranje hlajenje          | ne                                                |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desni                                             |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez                                              |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 13 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 15 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 15 m/min       | P          |
| Olje                | primerno         |                |            |
| mokro maks.         | pogojno primerno |                |            |