

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E-PM, vaporizirani, MF: 26X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137055 26X1,5
GTIN	4045197585493
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø navoja	26 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 374
Globine navoja	52 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M26×1,5
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	9 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	4 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		