

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, vaporizirani, MF: 12X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137055 12X1,5
GTIN	4045197272409
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	12 mm
Ø osnovne izvrtine	10,5 mm
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 374
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M12×1,5
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	9 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	primerno	4 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		