

**Strojni navojni svedri HSS-E 6H, TiN, M × korak: 8X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137150 8X1
GTIN	4045197079664
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina z veliko trdoto sloja. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiv naslednik je art. 137160.**

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 90 mm

Ø držala: 6 mm

4-kotno držalo: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 7 mm

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Korak navoja	1 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	7 mm
Ø navoja	8 mm
Ø držala	6 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	90 mm
4-kotno držalo	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	16 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M8×1
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena