



Koničaste kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 145mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	701655 145
GTIN	4003773079361
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Prijemalne površine s posebno tritočkovno konturo za zanesljivo prijemanje ploščatih delov. Enostavno rezanje zaradi močnega členka z veliko prestavo. Rezkan utor v območju prijemanja omogoča zanesljivo prijemanje in vlečenje manjših obdelovancev, na primer žeblicev, zatičev in čepov. Priročne za delo na težko dostopnih delovnih področjih. Ozka oblika glave s koničastim iztekom čeljusti.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Tehnični opis

celotna dolžina	145 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	3 mm
Standard	DIN ISO 5746
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Posebno orodno jeklo

Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče