

**MultiMaster MM 700 Max, Tip: 72294661****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077804 72294661
GTIN	4014586885247
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:**

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašpljanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

**Obseg dobave:**

1× žagin list E-Cut Universal (44 mm), 1× kovček za orodje iz umetne mase.

Pakiranje: Transportni kovček

Oznaka proizvajalca: FSC 500 QSL

Poraba moči: 450 W

Vpenjalo za orodje: Starlock Max, Starlock Plus, Starlock

Število vibracij: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplituda (vibracijsko gibanje): 2 × 2,0 stopinj

Kotna mera brusne plošče: 80 mm

## Tehnični opis

Kotna mera brusne plošče	80 mm
Poraba moči	450 W
Dolžina kabla	5 m
Število vibracij	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Masa	1,6 kg
Oznaka proizvajalca	FSC 500 QSL
Vpenjalo za orodje	Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 2,0 stopinj
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki