

**Vbodna žaga, Tip: GST160CE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Vbodna žaga Bosch s preprosto zamenjavo lista brez uporabe orodja s sistemom Bosch SDS. Vbodna žaga v **paličasti obliki**.

- **Izjemno natančno vodilo lista žage zaradi patentiranih dvojnih koles zmanjša upogibanje lista žage – za izjemo natančen rez.**
- **Močan motor Constant-Electronic z močjo 800 W zagotovi potrebno moč tudi pri trdih materialih.**
- **Zelo rahle vibracije zaradi sistema za izravnavo mase, ki poskrbi za izjemno miren tek.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s 3 žaginimi listi, adapterjem za odsesavanje, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-vložkom.

**Tehnični opis**

Število hodov	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Maksimalna debelina žaganja v les	160 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	GST160CE
Poraba moči	800 W

Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm
Nastavitev zajere	da
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da, sistem SDS
Primerni žagini listi	588400 – 588551
Masa	2,2 kg
Nihalni hod	4-krat
Posebnosti	Zmogljiv, LED
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Izvedba	Palična oblika
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318A	588400 T318A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T127D	588400 T127D
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118B	588400 T118B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AF	588400 T118AF
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318B	588400 T318B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118A	588400 T118A