

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131850 M4
GTIN	4045197070463
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Močan lupilni rez. Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.****Prednosti:****Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	2
Korak navoja	0,7 mm
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Število rezil Z	2
Ø navoja	4 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		