

## Garant

### Stožčasto grezilo VHM 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 10,4 mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Razred artikla	11M

## Opis

### Izvedba:

Zelo **čvrsta konstrukcija**, z več rezili, **specialna geometrija** za **največjo obremenljivost**. Za **grezenje** in **posnetje roba brez drdranja orodja**. Za **materiale, ki se težko obdelujejo**. Glava iz karbidne trdine je prilotana na držalo.

Izjemno primerni za **bainitno lito železo (ADI)**.

### Napotek:

Pri uporabi obvezno upoštevajte pogoje stabilnosti!

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 4

Število rezil Z: 4

minimalni Ø grezila za izvrtino od: 4 mm

Celotna dolžina L: 46 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 8 mm

Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/v

## Tehnični opis

Zunanji Ø	10,4 mm
Toleranca držala	h9
minimalni Ø grezila za izvrtino od	4 mm
Osnovna izvrtina Ø	4 mm
Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm

Celotna dolžina L	46 mm
Število rezil Z	4
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila