

Garant**Garnitura stožčastih grezil art. 150378 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 17****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150381 17
GTIN	4045197086457
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**.

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Vsebina:

po 1 precizno stožčasto grezilo: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Tehnični opis

Število grezil	17
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	33 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	7 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	12 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	65 m/min	N
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150378 8
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150378 12,4
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150378 25

Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150378 10
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150378 19
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150378 10,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 23 mm	150378 23
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150378 20,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150378 6
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150378 8,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150378 15
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150378 16,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 4,3 mm	150378 4,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150378 6,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 5 mm	150378 5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 7 mm	150378 7