

Garant
Stožčasto grezilo VHM 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 20,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150384 20,5
GTIN	4045197086594
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Zelo **čvrsta konstrukcija**, z več rezili, **specialna geometrija** za **največjo obremenljivost**. Za **grezenje** in **posnetje roba brez drdranja orodja**. Za **materiale, ki se težko obdelujejo**. Glava iz karbidne trdine je prilotana na držalo.

Izjemno primerni za **bainitno lito železo (ADI)**.

Napotek:

Pri uporabi obvezno upoštevajte pogoje stabilnosti!

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 5

Število rezil Z: 5

minimalni Ø grezila za izvrtino od: 5 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s: 10 mm

Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm²: 0,1 mm/v

Tehnični opis

Toleranca držala	h9
Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm ²	0,1 mm/v
Osnovna izvrtina Ø	5 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	5 mm
Zunanji Ø	20,5 mm
Ø držala D _s	10 mm

Celotna dolžina L	63 mm
Število rezil Z	5
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila