

KÄRCHER**Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVR-L100TC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).**

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z dvema motorjema moči 2,4 kW z **nagibnim podnožjem in 100-litrskim zbiralnikom.**

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. **Brez pribora.**

Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.

Napotek:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Tehnični opis

Razred sesanja prahu	L
----------------------	---

Razred sesanja prahu	L
Velikost priključka	DN50 mm
Poraba moči	2400 W
Širina	660 mm
Masa	58 kg
Pretok zraka	148 l/s
Vakuum	230 mbar
Oznaka proizvajalca	IVR-L 100/24-2 Tc
Prostornina zbiralnika	100 l
Delovni hrup	68 dB(A)
Višina	1320 mm
Dolžina	840 mm
Dolžina kabla	6 m
Število turbin	2
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Garnitura za odsesavanje odrezkov in tekočine Velikost priključka DN50	078529 DN50
Zbiralnik za odrezke za industrijski sesalnik Prostornina 40 l	078524 40