

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Batni kompresor, Tip: 210/10W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Razred artikla	03R

**Opis****Izvedba:**

Proti koroziji odporni ventili, zelo učinkovit sistem hlajenja, komponente za prenos moči brez vzdrževanja, posode, zaščitene pred korozijo; garancija možnosti dokupovanja nadomestnih delov najmanj 10 let. Visok izkoristek ob nizkih obratovalnih stroških. Kompakten majhen kompresor s čvrstim transportnim podstavkom za majhne potrebe po stisnjem zraku.

**Obseg dobave:**

Vklj. filtrski reducirni ventil z manometrom, hitra sklopka.

**Napotek:**

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

**Tehnični opis**

Prostornina tlačne posode	10 l
Maksimalna zmogljivost polnjenja	140 l/min
Masa	29 kg
Dolžina	420 mm
Maksimalna zmogljivost sesanja	210 l/min

Poraba moči	1,1 kW
Višina	650 mm
Maksimalni tlak (zrak)	10 bar
Širina	370 mm
Oznaka proizvajalca	210/10W
Vrsta izdelka	Kompresor