

**Garant****Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 1/4-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138000 1/4-28
GTIN	4045197080318
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Stabilna oblika, 20° desna spirala. HSS-E****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5,5 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	28
Ø navoja	6,35 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Globine navoja	12,7 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	1/4-28 UNF

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		