

Garant**Strojni navojni svedri z notranjim hlajenjem, TiN, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132050 M16
GTIN	4045197071026
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba.**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %) prek **notranjega dovajanja**.

Priporočilo:

Pri **TOOLOX** in **HARDOX materialih** priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05 do 0,3 mm** večjim \varnothing , kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

\varnothing držala D_s : 12 mm

4-kotno držalo \square : 9 mm

\varnothing osnovne izvrtine: 14 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Korak navoja	2 mm
\varnothing navoja	16 mm
Število vpenjalnih utorov	4
\varnothing osnovne izvrtine	14 mm
Standard	DIN 376

Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri osnovni in skozi izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri