

**Garant****Stožčasto grezilo 75°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 16,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in **ne prihaja do poskakovanja orodja**, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	16,5 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Toleranca držala	h9
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	61 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	75 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		