

Garant**List strojne žage, HSS, Dolžina L / zob na colo: 350/10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 171000 350/10 |
| GTIN | 4045197094834 |
| Razred artikla | 11R |

Opis**Izvedba:**

GARANT – žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla **HSS (DMo5)**. Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno **učinkovite delovne procese** (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

Ozobljenje: normal

Širina: 32 mm

Debelina: 1,6 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 8,5 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Širina | 32 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 8,5 mm |
| Zob na colo | 10 |
| Debelina | 1,6 mm |
| Dolžina L | 350 mm |
| Ozobljenje | normal |
| Rezalni material | HSS |
| Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |
| Al > 10% Si | pogojno primerno |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno |
| mokro maks. | primerno |