

**Garant****Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablam za orodje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692810
GTIN	4045197806321
Razred artikla	61G

**Opis****Izvedba:**

Školjke kovčka iz polikarbonata so izdelane s postopkom brizganja. Prednosti polikarbonata so velika odpornost proti udarcem, trdnost, togost in trdota v širokem temperaturnem območju. Aluminijasti okvir z vogalnimi ščitniki iz umetne mase za zaščito pred udarci, vgrajeno številčno ključavnico in zaporo pokrova kovčka.

**Notranja oprema za notranjo višino 150 mm:**

1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 12 gumijastimi zankami za orodje. 2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk in 10 vložkov za dno kovčka. 1 tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje na prednji in zadnji strani.

**Tehnični opis**

Notranja višina	150 mm
Masa	4,6 kg
Notranja dolžina	435 mm
Notranja širina	275 mm

## Podatkovni list

Material	PC
Način shranjevanja orodja	Držalo za struženje
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	35 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

### Pribor

Zaščitna podloga	692800
Pregradna garnitura za 1/2 vložka za dno kovčka (10 vložkov v 4 velikostih)	692855
Tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje	692845
Pregradna garnitura za 1/3 vložka za dno kovčka (2 prečni pregradi, 12 pregradnih prečk)	692852
Tabla za orodje z 6 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje	692847
Pregradna garnitura za 1/2 vložka za dno kovčka (2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk)	692850
Trak za kovček s številčno ključavnico TSA (140 × 5 cm)	692860