

Garant

Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje s snemljivo transportno enoto



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692835
GTIN	4045197806239
Razred artikla	61G

Opis

Izvedba:

Školjke kovčka iz polikarbonata so izdelane s postopkom brizganja. Prednosti polikarbonata so velika odpornost proti udarcem, trdnost, togost in trdota v širokem temperaturnem območju. Aluminijski okvir z vogalnimi ščitniki iz umetne mase za zaščito pred udarci, vgrajeno številčno ključavnico in zaporo pokrova kovčka.

Notranja oprema za notranjo višino 185 mm:

1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 12 gumijastimi zankami za orodje. 2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk in 10 vložkov za dno kovčka. 1 tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje na prednji in zadnji strani. 1 tabla za orodje s 6 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje na prednji in zadnji strani.

S **snemljivo transportno enoto**, 4-kratnim teleskopskim ročajem in kroglično uležajenimi kolesi. Poklopna transportna enota s 3 dodatni predelki.

Tehnični opis

Masa	8,3 kg
Notranja širina	275 mm

Podatkovni list

Notranja višina	185 mm
Notranja dolžina	435 mm
Material	PC
Način shranjevanja orodja	Držalo za struženje
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	35 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Pregradna garnitura za 1/2 vložka za dno kovčka (2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk)	692850
Tabla za orodje z 6 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje	692847
Zaščitna podloga	692800
Trak za kovček s številčno ključavnico TSA (140 × 5 cm)	692860
Tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje	692845
Pregradna garnitura za 1/2 vložka za dno kovčka (10 vložkov v 4 velikostih)	692855
Pregradna garnitura za 1/3 vložka za dno kovčka (2 prečni pregradi, 12 pregradnih prečk)	692852