

Garant**VHM svedri, cilindrično držalo za večsmerna vlakna DIN 6535 HA, Diamant, Ø DC m7: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122512 3
GTIN	4045197465269
Razred artikla	11Y

Opis**Izvedba:**

S **kristalno diamantno prevleko sp³** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Z 90° kotom konice** in posebno geometrijo **za preprečevanje** razslojevanja.

Rezajoči fazni robovi za **neusmerjen** potek vlaken.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Lieferbar in **1/100 mere** po tabeli.

Upoštevajte minimalne količine naročila za nastavljive velikosti:

razpon premera 1,01–2,99 mm: **10 kosov**

razpon premera 3,01–9,99 mm: **5 kosov**

razpon premera 10,01–11,99 mm: **3 kosov**

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	3 mm
Podajanje f v GFK, CFK	0,06 mm/v
Toleranca držala	h6
Število rezil Z	2
Dolžina utorov L _c	28 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	66 mm

Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	23,5 mm
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Izvedba	5×D
Kot konice	90 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
PMMA Akril	pogojno primerno	150 m/min	N
PE-HD	pogojno primerno	140 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	130 m/min	N
PEEK	pogojno primerno	120 m/min	N
PF 31	pogojno primerno	100 m/min	N
PVDF GF20	primerno	110 m/min	N
POM GF25	primerno	100 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	90 m/min	N
PEEK GF30	primerno	80 m/min	N
PTFE CF25	primerno	90 m/min	N
PEEK CF30	primerno	80 m/min	N
Hibrid	primerno		
GFK, CFK	primerno	100 m/min	N
Grafit	primerno	340 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Zrak

primerno