

 Atlas Copco

Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2116Q



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \varnothing cevi. Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištrole z zmogljivostjo vrtnanja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpenjalno vrtalno glavo.

Obseg dobave:

Vklj. s **hitrovpenjalno vrtalno glavo**.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 10 mm
Delovni hrup	82 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	600 l/min
Masa	1 kg
Maksimalno število vrtljajev	0 - 2400 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	D2116Q

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Dolžina	211 mm
Izhodna moč	350 W
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj