

**Strojni navojni svedri HSS-E-PM IK oblika B 6HX, TiCN, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132160 M3
GTIN	4045197071286
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Močan lupilni rez.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Napotek:**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!****Priporočljiv naslednik je art. 132180.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 56 mm

Ø držala: 3,5 mm

4-kotno držalo: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,5 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	3 mm

Standard	DIN 371
Ø držala	3,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	56 mm
4-kotno držalo	2,7 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra