

HOLEX**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303027 27
GTIN	4062406231071
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹. Oblika A.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Ø trna d ₁	27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Vpenjalni Ø D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave