

Garant**DIN-ravno grezilo za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2: 6,5X3,9mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 156020 6,5X3,9 |
| GTIN | 4045197087683 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Grezilo s spiralnimi utori. Ø čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:

f – za skožnje izvrtine, **visoka** kakovost površine po DIN ISO 273.

m – za skožnje izvrtine, **srednja** kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Tehnični opis

| | |
|---|-----------|
| za velikost vijakov | M3,5 |
| za stopnjo kakovosti izvrtine | m |
| Osnovna izvrtina Ø | 3,9 mm |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ² | 0,09 mm/v |
| Ø grezila | 6,5 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Ø čepa | 3,9 mm |
| Ø držala D _s | 5 mm |
| Celotna dolžina L | 71 mm |
| Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom | 14 mm |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kot konice | 180 stopinj |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 373 |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Ravna grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 33 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 27 m/min | P |
| mokro maks. | primerno | | |