



Pnevmatski sekač, Tip: P2531-H



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Priročen **pnevmatski sekač** za klesanje, kovičenje in sekanje.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Mere vpenjala za orodja	10,2 mm
Dolžina	193 mm
Masa	1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	11,5 m/s ²
Največja poraba stisnjenega zraka	402 l/min

Oznaka proizvajalca	P2531-H
Oblika vpenjala za orodja	6-kotnik
Frekvenca udarjanja	50 Hz
Delovni hrup	100 dB(A)
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Pnevmatski sekač

Pribor

Sekač Mere 20X178 mm	079739 20X178
Sekač Mere 3,2X178 mm	079739 3,2X178