

**Garant****Strojni navojni svedri HSSE-PM, nitrirani in vaporizirani, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132420 M12
GTIN	4045197071583
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Močan lupilni rez. Vodilni del z mazalnimi utori,** vendar brez utorov za odrezke.**Prednosti:****Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Ø navoja	12 mm
Korak navoja	1,75 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12

Prevleka	nitrirani in vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Hibrid	primerno		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	S
Inconel	primerno	2 m/min	S
MMC	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		