

**Garant****Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 8xD, Sistem / Ø držala: DM/40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Razred artikla	29E

**Opis****Obseg dobave:**

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.  
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 408 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 144 mm

priporočena dolžina odrezkov: 160 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 3

**Tehnični opis**

priporočena dolžina odrezkov	160 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	144 mm
Sistem	DM
Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Visokotlačna priključna cev	269207
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	408 mm

Primerne obračalne rezalne glave	264838; 264839
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	8xD
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože