

**Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HBG25,
Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278036 4
GTIN	4062406381820
Razred artikla	22D

Opis**Primerno za:**

Držalo art. 278005 in 278015 – 278056.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,26 mm/v
Širina zareze w	4 mm
Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HBG25

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		