

Garant

Groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine, VHM HPC, DLC, Ø e8 DC: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	205274 12
GTIN	4062406381288
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.

Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin. Občutno manjši volumen odrezkov zaradi usmerjenega drobljenja odrezkov s **posebno geometrijo rezila**.

Za rešitev težav pri TPC-obdelavi. Izjemno primerno za avtomatizirano izdelavo, saj bistveno zmanjša nabiranje odrezkov v stroju.

Napotek:

Obliko **HB** naročite z **art. 205276**.

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e_{maks}}$ je $0,15 \times D$ za TPC-obdelavo.

Tehnični opis

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Celotna dolžina L	110 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,086 mm
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	49 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	60 mm
Število zob Z	3
Zaokrožitev kota r_v	0,32 mm
\varnothing rezila D_c	12 mm
\varnothing držala D_s	12 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
\varnothing sprostitve D_1	11 mm
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	WR
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,15×D
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	340 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	110 m/min	N
PEEK	pogojno primerno	90 m/min	N
Cu	primerno	140 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N

mokro maks.	primerno
mokro min.	pogojno primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	primerno