



Navojne čeljusti, M: M10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	140460 M10
GTIN	4062406233389
Razred artikla	12K

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani;** cepilni kot pribl. 15° .

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,5 mm

Zunanji \varnothing : 30 mm

Višina: 11 mm

Tehnični opis

Zunanji \varnothing	30 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Korak	1,5 mm
Višina	11 mm

Velikost navoja	M10
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		