



## Navojne čeljusti, M: M3



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 140460 M3     |
| GTIN                  | 4062406233310 |
| Razred artikla        | 12K           |

### Opis

#### Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani;** cepilni kot pribl. 15°.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,5 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 5 mm

### Tehnični opis

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Zunanji Ø       | 20 mm     |
| Višina          | 5 mm      |
| Kakovost        | DIN 13 6g |
| Velikost navoja | M3        |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Korak            | 0,5 mm           |
| Vrsta navoja     | M                |
| Kot profila      | 60 stopinj       |
| Rezalni material | HSS E            |
| Standard         | EN 22568         |
| Smer rezanja     | desni            |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

### Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm            | pogojno primerno |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno |                |            |
| Olje                         | primerno         |                |            |
| suho                         | pogojno primerno |                |            |