



## Držalo za kombinirano ravno grezilo, Velikost/velikost držala: 0/10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	156720 0/10
GTIN	4033591011458
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

**Le 4 velikosti držal pokrijejo območje od 5 do 66 mm** (do 85 mm dobavljivo od proizvajalca). Grezila in vodilni čepi se lahko v okviru **ene** velikosti **poljubno kombinirajo**, vodilni čep se lahko zamenja brez odstranitve grezila.

Kaljena in brušena. Grezilo in čep sta pritrjena s po enim vijakom, grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

#### Uporaba:

**Za ugrezne izvrtine DIN**, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

**Za skožnje stopničaste izvrtine** so vodilni svedri v 2 dolžinah dobavljivi od proizvajalca, zato lahko izvrtine izdelamo brez predhodnega vrtanja.

#### Napotek:

Grezilo s čepom s **prevleko TiN** po ponudbi. Posebej za obdelavo sive litine, medenine in krom-nikljevih jekel je na voljo **izvedba iz karbidne trdine**.

Območje grezenja: 8 - 16,5 mm

Ø izvrtine H7: 10 mm

Dolžina izvrtine: 18 mm

Zunanji Ø: 18 mm

Dolžina a: 42 mm

### Tehnični opis

Dolžina izvrtine	18 mm
Ø izvrtine H7	10 mm
Dolžina a	42 mm

Območje grezenja	8 - 16,5 mm
Zunanji Ø	18 mm
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje