



Garnitura obročev za odvijanje čeljusti RotoRi, Tip: XL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315910 XL
GTIN	2050002053137
Razred artikla	30N

Opis

Izvedba:

Posebna, patentirana izvedba obročev za odvijanje z **ukrivljenimi segmenti** omogoča brezstopenjsko nastavljanje čeljusti za izdelavo potrebnega premera. Garnitura vsebuje patentirane, prilagodljive vpenjalne čepi RotoFix, ki z območjem nastavljanja 2 mm omogočajo brezhibno izravnavo velikih toleranc grezenja vijakov v vpenjalnih čeljustih različnih proizvajalcev. Dodatna obdelava grezenja vijakov ni potrebna.

Prednosti:

- **Notranje in zunanje vpenjanje z 1 obročem.**
- **Brezstopenjsko vpenjalno območje.**
- **1/10 mm natančen primik premera struženja.**
- **Nizki stroški opremljanja z vpenjalnimi čepi RotoFix.**
- **Velik prihranek stroškov za vpenjalne čeljusti.**
- **Optimalna dostopnost orodja za struženje.**
- **Hitra in prilagodljiva uporaba.**

Uporaba:

Obroči iz zelo trdega posebnega jekla omogočajo natančno izstruževanje mehkih vpenjalnih čeljusti pod vpenjalno silo ali izbrušenje trdih vpenjalnih čeljusti. Možnost uporabe pri notranji in zunanji obdelavi čeljusti.

Obseg dobave:

Pločevinasto stojalo, sornik Premium RotoFix in obroči RotoFix. 10 obročev in po 3 čepi M16/ M20.

Napotek:

Po ponudbi dobavljivo tudi za 4- ali 6-čeljustne vpenjalne glave.

Tehnični opis

Ø zunanjega vpenjanja	249 - 369 mm
Ø notranjega vpenjanja	195 - 315 mm
primerno za vrtanje z grezenjem, čeljusti za struženje	M16
primerno za vrtanje z grezenjem, čeljusti za struženje	M20
primerno za Ø stružne glave	315 - 630 mm
Vrsta izdelka	Obroč za odvijanje čeljusti