


Garant**ZCMX 09T302, Zvrst: HBZ310****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268437 HBZ310 |
| GTIN | 4062406392673 |
| Razred artikla | 21K |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 200 - 600 m/min |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Globina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Podajanje za obračanje | 0,05 - 0,4 mm |
| Glavna uporaba | N |
| Podajanje za vrtanje | 0,03 - 0,3 mm |
| Prevleka | PVD |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | ZCMX 10T304 |
| Zvrst | HBZ310 |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |

| | |
|---|---|
| Ustrezno za \varnothing orodja D _c | 18 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |