

Garant**ZCMX 09T304, Zvrst: HBZ310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za :

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 18 mm

Zvrst: HBZ310

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBZ310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Prevleka	PVD
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje