

Garant**ZCMX 09T304, Zvrst: HBZ140**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 09T304
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	PVD
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Zvrst	HBZ140
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje